

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU001-protocollo
PCI/96002/AGEU EU001-IT.

Pos.	Ident Nr. Artikel	Bezeichnung Artikel	Mge
10	C-A5506G	CLX 550 V6 2- Achsen Universal Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeuge und C-Achse, Y-Achse und Gegenspindel Standard Ausrüstung: 1. Ergonomisches Bedienpult DMG MORI SLIMline 2. Hauptspindel A2-8 mit AC Motor, Antriebsleistung 22 / 33 kW (100/40% ED), 3.250 min⁻¹ 3. Gegenspindel A2-6 mit ISM 52 synchro, Antriebsleistung 13 / 14 kW Drehmoment 171,5/192 Nm (100/40% ED), 5.000 min⁻¹ 4. 12-fach Servo-Sternrevolver Aufnahme VDI 40 mit Präzisionschnittstelle Trifix® und 12 angetriebene Werkzeuge, Antriebsschaft nach DIN 5480 5. Y-Achse ± 60 mm 6. Spänewanne 7. Hohlspanneinrichtung, max. Stangendurchlass D 80 mm, 8. Elektronisches Handrad	1,00 st
		C-A5506G	Summe:
	C-A2000G	Technische Daten, siehe Anlage	1,00 st
	C-B3092F	DMG MORI SLIMline Multi-Touch Control (19 / Operate auf SIEMENS)	1,00 st
	C-B7000G	Hauptspindel mit Spindelkopf A2-8 3.250 min ⁻¹ max.	1,00 st

Pos.	Ident Nr. Artikel	Bezeichnung Artikel	Mge
		Antriebsleistung (100%/40 ED) 22/33 kW und Spanneinrichtung, hydr., mit Stangendurchlass Durchmesser 102 mm Mehrpreis	
		C-B7000G	Summe:
C-B0039G		Differenzdruckspannung für die Hauptspindel	1,00 st
		C-B0039G	Summe:
C-P7229G		Stangenpaket & Schnittstelle Option beinhaltet: - Werkstückabholeinrichtung für Teile bis D 80 x 200 mm lang, (D 100 x 200 mm mit Option C-B7000G) max. Werkstückgewicht 4 kg - Anschluss für Stangenlader oder Stangen- ladeeinrichtung (DMG MORI Standardschnittstelle) - Scharnierbandspäneförderer anstelle Spänewanne - 4-farbige Signalleuchte Empfohlen wird zusätzlich die Option Doppel-Patronenfilter für Kühlschmiermittel. Besonders bei Produktionsbedingungen mit sehr hohem Zerspanungsvolumen.	1,00 st
		C-P7229G	Summe:
C-B0053F		Automatischer Werkstückauswerfer Gegenspindel mit innerer Kühlmittelzufuhr für Spannmittelspülung. Hinweis: Option empfohlen für Maschinen mit der Option Werkstückabholeinrichtung	1,00 st
		C-B0053F	Summe:
C-B0051F		Externe Spannspülung für Gegenspindel Option empfohlen für Maschinen mit	1,00 st

Automatisierung

		C-B0051F	Summe:
C-B0039S	Differenzdruckspannung für die Gegenspindel		1,00 st
		C-B0039S	Summe:
C-E7020S	Reitstockfunktion für die Gegenspindel, mechatronische Ansteuerung der Anstellkraft im Programm anwählbar -Anstellkraft 250-600 daN Inkl. Fußschalter Nur für CLX550V6		1,00 st
		C-E7020S	Summe:
C-F0210F	Doppel-Patronenfilter für Kühlschmiermittel Option beinhaltet zwei umschaltbare Filter für die unterbrechungsfreie Wartung. Wenn ein Filter verstopft ist, kann der Operateur den Durchfluss bei dem zweiten Filter anschalten und zwischenzeitlich das verstopfte Filter reinigen oder wechseln. Hinweis: 1. Option nur verfügbar in Verbindung mit Paket mit Späneförderer 2. Option NICHT verfügbar für Maschine mit Standard-Kühlmitteltank 3. Besonders bei Produktionsbedingungen mit sehr hohem Zerspanungsvolumen		1,00 st
		C-F0210F	Summe:
C-Z2314	Kühlmittelspritzpistole, 5 bar		1,00 st
		C-Z2314	Summe:
C-H2107G	Anschlussstutzen für Ölnebelabscheider, einschl. Elektroanschluss		1,00 st

Anschlussdurchmesser: Ø 198 mm
 Kein Anschlussstutzen, da der
 Ölnebelabscheider bei Nachrüstung
 innerhalb der Maschinenverhaubung liegt.

C-H2107G

Summe:

C-C0223G

Direktes Wegmesssystem X-, Y-Achse
 Hinweis: Option nur für Maschine
 in Version V4 und V6

1,00 st

C-H2689

Manuelle Werkzeug - Messeinrichtung
 im Arbeitsraum, Fabrikat Marposs

1,00 st

C-H2689

Summe:

C-A0095

Dokumentation nach
 "Lieferliste Technische Dokumentation"
 - im Maschinenpreis enthalten -

1,00 st

C-G3076F

Software option DXF Import
 Konvertierung von DXF-
 Dateien in NC-Programme
 SIEMENS Steuerung

1,00 st

C-G3076F

Summe:

C-A0410F

Werkzeugüberwachungssystem
 Easy Tool Monitor 1.0,
 Überwachung pro Bearbeitungsschnitt
 auf eine Überwachungsgrenze.
 Einfache Lernfunktion zur Ermittlung
 der Überwachungsgrenze eines Werkzeugs
 über den Bearbeitungsschnitt
 manuelles Ändern / Korrigieren.

1,00 st

C-A0410F

Summe:

C-A0335F

Technologie Zyklus
 Alternierende Drehzahl (Drehen)
 Technologiezyklus Alternierende Drehzah
 für vibrationsempfindliche Anwendungen

1,00 st

C-A0335F

Summe:

Pos.	Ident Nr. Artikel	Bezeichnung Artikel	Mge
	C-D1	Dokumentation-1 Deutsch	1,00 st
	C-GB-D	Bildschirmtext Deutsch	1,00 st
	D-NT401	DMG MORI Netservice - client Qualifizierter Support durch Internet-gestützte Ferndiagnose Wird auf einem externen PC installiert!	1,00 st
Warenwert			EUR
20	K5601	Montage auf dem Hauptspindel und Funktionsprüfung eines vom Kunden beigestellten Kraftspannfuttes, Verbindungsstück, und Futterflansch sind ebenfalls vom Kunden beizustellen.	1,00 st
		K5601	Summe:
21	K5601	Montage auf dem Gegenspindel und Funktionsprüfung eines vom Kunden beigestellten Kraftspannfutters: Verbindungsstück und Futterflansch sind ebenfalls vom Kunden beizustellen.	1,00 st
		K5601	Summe:
30	C-Y0401G	Verpackung Grundmaschine mit Späneförderer für LKW-Transport Option beinhaltet: - Podest - Folie	1,00 st
		C-Y0401G	Summe:
40	C-O3134	Versandkosten Maschine	1,00 st
		C-O3134	Summe:
50	C-O3135	Versandkosten Zubehör	1,00 st
		C-O3135	Summe: