

SMG 25 DUO

Die Strahlanlage SMG 25 DUO bietet technisch dieselben Vorteile wie die Einzelplatzausführung. Durch ihre zwei Arbeitsplätze ermöglicht sie jedoch den gleichzeitigen Einsatz von zwei Strahlmitteln in einer Anlage und so die Kombination verschiedener Bearbeitungsvorgänge, wie zum Beispiel schonendes Reinigen und Verdichten von draht- oder senkerodierten Bauteilen.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Feinmechanik
- Medizintechnik
- Werkzeugbau
- Extrem kleine, präzise Bauteile
- Laboranwendungen



Zwei Arbeitsräume

Jeweils 650 x 450 x 550 mm (B x T x H)

Strahlraum

Staubdichte Unterdruckkabine in stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe


Spezialgummi, abnutzresistent, Innenseite Baumwolle, gegen Staubaustritt fest mit der Kabine verbunden

Türen

Zwei seitliche Türen, staubdicht schließend, doppelwandig, geräuschdämmend ausgeschäumt, abschließbar, mit elektrischer Abschaltsicherung

Strahlmittelrückgewinnung

Über abgestimmtes MHG-Rückgewinnungssystem



Bedienung

Separat für jeden Arbeitsraum, EIN/AUS-Schalter für Absaugung und Beleuchtung, Druckregler, Manometer und Fußschalter

Sichtscheiben

Sicherheitsglas, jeweils 500 x 320 mm, ohne Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung

Verschleißfrei außen montiert, sehr gute Ausleuchtung durch LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen

Hochleistungsstrahlpistole System MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, Betätigung über Fußpedal, lieferbar mit Düsen in unterschiedlichen Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen

Zum Reinigen der gestrahlten Werkstücke und des Strahlraums

Luftverbrauch und Abmessungen

Siehe Seite 42 – 47