

VERSANDANLAGE CMC



Technische Daten Versandanlage CMC

Hauptprodukt	Format min.	100x120mm
	Format max.	250x350mm
	Dicke min.	2.5mm
	Dicke max.	12mm
Beilage	Format min.	90x120mm
	Format max.	250x350mm
	Dicke min.	0.5mm oder Einzelblatt 70gr.
	Dicke max.	5mm
Kontrollieren:	Absender, Kunde Nr. Post Art (A Post, B Post, B Masse, AZB u.s.w)	
	Post Norm (Bei den Layout Abstand von Adresse oben links und rechts anpassen).	

Maximal sind 3 Beilagen (eine geschlossene Kante) im Hauptdurchgang möglich.

Die Beilagen können alle auf das Hauptprodukt aufgelegt oder an gleicher Stelle eingelegt werden.


Bei 3 oder mehr Beilagen ist ausnahmslos vorab die Produktion zu konsultieren.

Weitere Informationen sind aus dem Versandanlage Manual zu entnehmen.













War intelligentes einfach

leus® Kanso 2 Soundprozessor
 Vielfältige Hörtechnologie*, die Ihnen anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht, Unterhaltungsangebote von Ihrem Android™-Gerät direkt überfragen lassen.†
 Neueste Smart-App ermöglicht Ihnen Klängen und Funktionen, um das Abrufen zu vereinfachen.

Kompaktdesign mit eingebautem Mikrofon. Hören rund um die Uhr.‡

Cochlear
First Name: AUC-00000000

Pro Miriam Alessio Nestico - Assistent social
 Rue du grand Poissin 2
 CP 7137
 1003 Lausanne

SVEHK, Balpkasse 24, 3007 Bern


P.P.
 CH-3007 Bern
 Post CH AG
 565

d

cmc PRATICA Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG

1.1 EINFÜHRUNG
Im nachfolgenden Bild sehen Sie das drehbare Bedienpult, das sich über dem Folienein-schweissmodal befindet:



1	Bedienpanel (Touch Screen)	
2	Geschwindigkeitsregler (Es./Sd.)	
3	Wahlschalter Manuell/Automatik Betrieb [MAN AUT]	
4	Start-Taste	
5	Reset-Taste (Quittertaste)	
6	Stop-Taste	
7	NOT-AUS-Taste	
8	Temperaturregler Längsschweissung	
9	Temperaturregler Querschweissung	
10	Lampe für Folienendeanzeige	

Seite 2 / 37

Standort der Anlage: FO-Fotorotar AG / Gewerbestrasse 18 / 8132 Egg bei Zürich