


Produktinformation: Automatischer Messtisch



**HECHT**  
Perfect in Position

# Opto-DesQ Vmax.



## Automatischer Messtisch **Opto-DesQ Vmax.**

- Zuverlässige und schnelle Vermessung in der Fertigung
- Vollautomatische Qualitäts- und Prozesskontrolle
- Steigerung der Produktivität durch Rüstzeitreduzierung
- Stichprobenvermessung direkt an der Produktionslinie



### HECHT AG

Ottmarsheimer Höhe | Heinrich-Hertz-Str. 3-5 | D-74354 Besigheim  
Tel. +49 (0)7143-8159-0 | Fax +49 (0)7143-8159-25 | [info@hecht.ag](mailto:info@hecht.ag)  
[www.hecht.ag](http://www.hecht.ag)





- **Wareneingang:**  
Qualitätsprüfung von gelieferten Teilen
- **Qualitätssicherung:**  
Stichprobenvermessung direkt an der Fertigungslinie
- **Produktion:**
  - Zur regelmäßigen Überprüfung der Maschineneinstellungen vor Produktionsstart einer Serie
  - Prozesskontrolle (Sicherheit in der Fertigung)
  - Rüstzeitreduzierung durch automatische Rückmeldung an den Bediener, der zu verstellenden Bohrspindeln in X-, Y- und Z-Richtung.
- **Versand:**  
Qualitätsprüfung vor Auslieferung

- **Messtisch Opto-DesQ Vmax – IKEA KH&WD**  
IKEA Keyhole & WedgeDowel
- **Messtisch Opto-DesQ Vmax. - Vario**  
Sondergröße - Andere Maße auf Anfrage
- **Messtisch Opto-DesQ - LT**  
Messtisch mit einem Längstransportband für Stop&Go-Betrieb in einer Fertigungslinie
- **Add-on Modul: Inline Bohrlochkontrolle**  
100% Überwachung von Bohrungen in der Bohrlinie.
- Messprogramme aus Maschinendateien erstellen.
- Maschinenanbindung: Datenrückführung „Bohrspindel“ für Durchlaufbohrmaschinen DRILLTEQ, Techno FDT, etc.



The screenshot shows the HECHT Opto-DesQ Vmax software interface. The main window displays a table of optical properties for various wavelengths (400-1000 nm) and beam diameters (10-100 mm). The table columns include Wavelength (nm), Beam diameter (mm), and various optical properties (Vmax, Vmin, Vavg, etc.). The table is color-coded with green and yellow cells. On the right, there are several input fields and buttons: 'Name: Micrograph', 'Date: 2012-01-20', 'Auftrag', 'Experiment', 'Bildname', 'Datei', 'Filter', 'Werbung status', 'Aufzeichnung', 'Spektrale Divergenz', and 'Haupt'. Below the table, there are buttons for 'Filter', 'Datei', 'Haupt', and 'Einstellungen'.



mind. 2 Steckdosen 230 Volt AC